

**HOLEX****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HBT020,  
Rozmiar / liczba: 160404/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2643 160404/50
GTIN	4067263096061
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 2,5 mm
zawartość	261474 HBT020
posuw $f$	0,2 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT160404
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VCMT 160404 Gatunek HBT020

261474 HBT020