

**HOLEX****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HBT020,  
Rozmiar / liczba: 160408/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2643 160408/30
GTIN	4067263096078
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
zawartość	261476 HBT020
głębokość skrawania $a_p$	0,55 - 2,5 mm
posuw $f$	0,2 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT160408
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VCMT 160408 Gatunek HBT020

261476 HBT020