

Garant**Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260026 20/09
GTIN	4067263122388
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
wielk. płytki	9 mm
kod ISO chwytu	SCLCR/L 2020X09
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
Wielkość chwytu	20 mm
śruby mocujące	269028 28
długość całkowita L	90 mm
Seria	GARANT Master

długość główki L_1	30 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki