

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 110304/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2640 110304/30
GTIN	4067263095972
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
zawartość	261454 HB7020
głębokość skrawania a_p	0,25 - 1,75 mm
posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT110304
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VC.T 110304 Gatunek HB7020

261454 HB7020