

**Garant****Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260026 16/09
GTIN	4067263122371
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

wielk. płytki	9 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
długość całkowita L	80 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
Seria	GARANT Master
kod ISO chwytu	SCLCR/L 1616F09
śruby mocujące	269028 28

Wielkość chwytu	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki