

HOLEX

Opakowanie ekonomiczne, płytką skrawającą tokarską, obróbka średnio dokładna VCMT, Rozmiar / liczba: 160408/50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2643 160408/50
GTIN	4067263096085
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	261476 HBT020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,5 mm
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT160408
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Akcesoria

VCMT 160408 Gatunek HBT020

261476 HBT020