

Garant

Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB7130, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 4,1/50

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2710 4,1/50
GTIN	4067263096436
Klasa artykułu	GGN

Opis**Pasuje do:**

Oprawki miedzowe nr 273552 – 273558 i 273562 – 273570.

Opis techniczny

zawartość	273115 4,1
promień naroża R	0,2 mm
liczba sztuk	50
Tolerancja szerokości skrawania W	±0,1 mm
posuw f	0,14 mm/obr,
Gatunek	HB7130
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Akcesoria

Płytki do przecinania wersja neutralna, szerokość skrawania
W 4,1 mm

273115 4,1