

**Garant**

**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB7130, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 5,1/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2710 5,1/50
GTIN	4067263096450
Klasa artykułu	GGN

**Opis****Pasuje do:**

Oprawki miedzowe nr 273552 – 273558 i 273562 – 273570.

**Opis techniczny**

liczba sztuk	50
posuw f	0,14 mm/obr,
promień naroża R	0,2 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	±0,1 mm
zawartość	273115 5,1
Gatunek	HB7130
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	40 m/min	S
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

## Akcesoria

Płytki do przecinania wersja neutralna, szerokość skrawania  
W 5,1 mm

273115 5,1