

**Garant****Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

długość całkowita L	80 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
kod ISO chwytu	SCLCR/L 1616F09
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
wielk. płytki	9 mm
śruby mocujące	269028 28
Wielkość chwytu	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..

Seria	GARANT Master
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki