

Garant

Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB7130, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 2,2/30

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2710 2,2/30
GTIN	4067263090588
Klasa artykułu	GGN

Opis**Pasuje do:**

Oprawki miedzowe nr 273552 – 273558 i 273562 – 273570.

Opis techniczny

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,1$ mm
liczba sztuk	30
zawartość	273115 2,2
posuw f	0,07 mm/obr,
promień naroża R	0,2 mm
Gatunek	HB7130
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Akcesoria

Płytki do przecinania wersja neutralna, szerokość skrawania
W 2,2 mm

273115 2,2