

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCMT, HBT130,
Rozmiar / liczba: 11T308/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2651 11T308/30
GTIN	4067263096597
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	260508 HBT130
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT11T308
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DCMT 11T308 Gatunek HBT130

260508 HBT130