

HOLEX**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HBX25, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 3,1/30**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2715 3,1/30
GTIN	4067263096726
Klasa artykułu	GGN

Opis

Pasuje do:

Oprawki miedzowe nr 273000.

Opis techniczny

liczba sztuk	30
zawartość	273010 3,1
posuw f	0,1 mm/obr,
Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,1$ mm
promień naroża R	0,2 mm
Gatunek	HBX25
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	80 m/min	K
ciągłe	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Płytki do przecinania neutralny Szerokość skrawania W 3,1 mm

273010 3,1