

**Garant****Oprawki GARANT Master eco, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260293 16/11
GTIN	4067263122500
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006–311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

płytką podporowa	269007 1
wielk. płytki	11 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
Seria	Master Eco
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1616H11
Wielkość chwytu	16 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 11T3..

śruba do płytki podporowej	269013 6
śruby mocujące	269023 3
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Oprawki