

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 16T304/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2656 16T304/50
GTIN	4067263096900
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	260986 HB7130-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,25 - 4 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT16T304
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

TC.T 16T304 Gatunek HB7130-2

260986 HB7130-2