

Garant

**Płytki skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 16T304/30**



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2656 16T304/30 |
| GTIN | 4067263096894 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| głębokość skrawania a_p | 0,25 - 4 mm |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 100 - 170 mm/min |
| posuw f | 0,2 - 0,3 mm/obr, |
| zawartość | 260986 HB7130-2 |
| liczba sztuk | 30 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT16T304 |
| Gatunek | HB7130-2 |
| Łamacz wiórów | VM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |

Akcesoria

TC.T 16T304 Gatunek HB7130-2

260986 HB7130-2