

**Garant****Noże eco GARANT Master, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

śruba do płytki podporowej	269013 7
śruby mocujące	269023 3
długość główki L <sub>1</sub>	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
Wielkość chwytu	20 mm
Seria	GARANT Master
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
wielk. płytki	16 mm
płytki podporowa	259033 5

kod ISO uchwyty	SVJCR/L 2020H16
długość całkowita L	100 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki