

HOLEX**Płytko do przecinania / wcinania i płytek skrawających wersja neutralna,,
HBG25, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 3/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2720 3/30
GTIN	4067263096740
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Narzędzia do wcinania nr 278005; 278015 – 278056.

Opis techniczny

promień naroża R	0,3 mm
liczba sztuk	30
Tolerancja szerokości skrawania W	±0,04 mm
zawartość	278029 3
posuw f	0,07 - 0,2 mm/obr,
Gatunek	HBG25
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	140 m/min	K
uniw.	nadaje się		
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Akcesoria

Płytko do przecinania / wcinania i płytko skrawająca wersja neutralna, szerokość skrawania W 3 mm

278029 3