

HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TCMT, HBT130,
Rozmiar / liczba: 16T308/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2659 16T308/50
GTIN	4067263096986
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4 mm
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	261019 HBT130
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT16T308
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Aksesoria

TCMT 16T308 Gatunek HBT130

261019 HBT130