

**HOLEX****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HBT130,  
Rozmiar / liczba: 160404/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2667 160404/50
GTIN	4067263097303
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

zawartość	261474 HBT130
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
posuw $f$	0,2 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 2,5 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT160404
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VCMT 160404 Gatunek HBT130

261474 HBT130