


**Garant****Noże z łapą mocującą GARANT Master eco, lewe, Chwył / wielkość płytki L: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

**w dostawie::****Z podkładką 1,5°.****wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

**Opis techniczny**

Płyta podkładowa 1,5°	279819 2
Seria	Master Eco
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	279835 4
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
wkręt płytki podporowej	279824 1

Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	90 mm
długość główki L <sub>1</sub>	30 mm
wielk. płytki	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Oprawki