

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HB7130-2,
Rozmiar / liczba: 160404/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2664 160404/50
GTIN	4067263097242
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	261458 HB7130-2
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 170 mm/min
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT160404
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

VC.T 160404 Gatunek HB7130-2

261458 HB7130-2