

**HOLEX****Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBMT, HBT130,  
Rozmiar / liczba: 160404/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2663 160404/30
GTIN	4067263097075
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 135 mm/min
zawartość	261257 HBT130
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT160404
Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

VBMT 160404 Gatunek HBT130

261257 HBT130