

Garant**Noże z łapą mocującą GARANT Master eco, prawe, Chwyt / wielkość płytki L: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

w dostawie::**Z podkładką 1,5°.****wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

Seria	Master Eco
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
Wielkość chwytu	20 mm
wkręt płytki podporowej	279824 1
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	279835 3

Płyta podkładowa 1,5°	279819 1
długość główki L ₁	30 mm
długość całkowita L	90 mm
wielk. płytki	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Oprawki