

Garant**Noże eco GARANT Master, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006 – 319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węży (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Opis techniczny

długość całkowita L	85 mm
Wielkość chwytu	16 mm
Seria	GARANT Master
kod ISO chwytu	SVJCR/L 1616X11
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
długość główki L ₁	35 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269023 1

rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki