

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, Rozmiar / liczba: 09T308/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2671 09T308/50
GTIN	4067263097785
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	250 - 600 mm/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 3,25 mm
zawartość	260152 HB7310
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT09T308
Gatunek	HB 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CC.T 09T308 Gatunek HB7310

260152 HB7310