

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HB 7310,
Rozmiar / liczba: 120402/50**



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2671 120402/50 |
| GTIN | 4067263097808 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 250 - 600 mm/min |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| zawartość | 260156 HB7310 |
| głębokość skrawania a_p | 0,15 - 4,25 mm |
| liczba sztuk | 50 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGT120402 |
| Gatunek | HB 7310 |
| Łamacz wiórów | AM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytko skrawająca do toczenia |

Akcesoria

CCGT 120402 Gatunek HB7310

260156 HB7310