

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 09T308/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2668 09T308/50
GTIN	4067263097525
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	260152 HU7310
głębokość skrawania a_p	0,55 - 3,25 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT09T308
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CC.T 09T308 Gatunek HU7310

260152 HU7310