

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, Rozmiar / liczba: 09T302/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2668 09T302/50
GTIN	4067263097389
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,15 - 3,25 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	260148 HU7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT09T302
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CC.T 09T302 Gatunek HU7310

260148 HU7310