


Garant**CNMG 09T308, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	VS

Gatunek	HB7130-2
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia