

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310,  
Rozmiar / liczba: 09T304/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2668 09T304/30
GTIN	4067263097396
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,25 - 3,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
zawartość	260150 HU7310
liczba sztuk	30
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT09T304
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CC.T 09T304 Gatunek HU7310

260150 HU7310