

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 120402/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2668 120402/30
GTIN	4067263097532
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,15 - 4,25 mm
zawartość	260156 HU7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
liczba sztuk	30
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT120402
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CCGT 120402 Gatunek HU7310

260156 HU7310