

Garant**DNMG 110408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	VS

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia