

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 060202/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2668 060202/30
GTIN	4067263097334
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,15 - 2 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
liczba sztuk	30
zawartość	260140 HU7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT060202
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CC.T 060202 Gatunek HU7310

260140 HU7310