

Garant**TNMG 160408, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	VS
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
Gatunek	HB7130-2

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia