

**Garant****WNMG 080408, Gatunek: HB7130-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251964 HB7130-2
GTIN	4067263290865
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	6
Gatunek	HB7130-2
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej

WNMG 080408

Rodzaj produktu

Wymienna płytka  
skrawająca do toczenia