

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 070202/50**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2672 070202/50
GTIN	4067263097860
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
zawartość	260449 HU7310
głębokość skrawania a_p	0,15 - 1,75 mm
liczba sztuk	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT070202
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DC.T 070202 Gatunek HU7310

260449 HU7310