

Garant**WNMG 060408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HB7130-2
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej

WNMG 060408

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia