


**Garant****WNMG 060404, Gatunek: HB7130-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
tolerancja	M
Gatunek	HB7130-2
liczba wymian/ostrzy	6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060404
promień naroża	0,4 mm

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia