


**Garant****SCMT 09T308, Gatunek: HB7130-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Klasa artykułu	21G

## Opis

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7130-2
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4

Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia