

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 120404/50**

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | GG2668 120404/50 |
| GTIN | 4067263097563 |
| Klasa artykułu | GGN |

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| liczba sztuk | 50 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 350 - 600 mm/min |
| głębokość skrawania a_p | 0,25 - 4,25 mm |
| zawartość | 260158 HU7310 |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGT120404 |
| Gatunek | HU 7310 |
| Łamacz wiórów | AM |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytko skrawająca do toczenia |

Aksesoria

CC.T 120404 Gatunek HU7310

260158 HU7310