


**Garant****CNMG 09T308, Gatunek: HB7140-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Klasa artykułu	21G

## Opis

### Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
posuw $f$	0,15 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia