


Garant**CNMG 09T304, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-2

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne

70 - 230 m/min

Rodzaj produktu

Wymienna płytka
skrawająca do toczenia