

Garant**CNMG 120412, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VG
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 170 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412

Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia