

Garant**CNMG 160612, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
promień naroża	1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 170 m/min
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia