

**Garant**

**Płyta obrotowa do wcinania Ostrze kuliste, HB 7020, Szerokość skrawania w (mm) / liczba: 2,5/50**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG2746 2,5/50 |
| GTIN             | 4067263097693 |
| Klasa artykułu   | GGN           |

**Opis techniczny**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| zawartość                           | 273735 2,5          |
| głębokość skrawania $a_p$           | 0,2 - 0,7 mm        |
| posuw $f$                           | 0,08 - 0,16 mm/obr, |
| Tolerancja szerokości skrawania $W$ | $\pm 0,03$ mm       |
| liczba sztuk                        | 50                  |
| Gatunek                             | HB 7020             |
| Zastosowanie główne                 | P                   |
| Zastosowanie dodatkowe              | M                   |
| Rodzaj produktu                     | Toczenie poprzeczne |

**Dane użytkownika**

|  | przydatność | $V_c$ | kod ISO |
|--|-------------|-------|---------|
|--|-------------|-------|---------|

|                                   |                      |           |   |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|---|
| Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>      | nadaje się           | 220 m/min | P |
| Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>      | nadaje się           | 180 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>      | nadaje się           | 170 m/min | P |
| Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>     | nadaje się           | 140 m/min | P |
| Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>     | nadaje się warunkowo | 120 m/min | P |
| Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | nadaje się           | 140 m/min | M |
| Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | nadaje się           | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>        | nadaje się           | 60 m/min  | S |
| żeliwo szare<br>(sferoidalne)     | nadaje się           | 200 m/min | K |
| CuZn                              | nadaje się           | 250 m/min | N |
| uniw.                             | nadaje się           |           |   |
| ciągłe                            | nadaje się           |           |   |
| maksymalnie na mokro              | nadaje się           |           |   |
| suchy                             | nadaje się warunkowo |           |   |

## Akcesoria

Płyta obrotowa do wcinania ostrze promieniowe Szerokość skrawania W 2,5 mm

273735 2,5