

Garant**DNMG 150608, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VS

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia