

Garant**DNMG 150608, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 150608
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	4
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Gatunek	HB7140-2
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia