

**Garant****TNMG 160404, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Klasa artykułu	21G

**Opis****Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Gatunek	HB7140-2
liczba wymian/ostrzy	6
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia