

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCGT, HU 7310,
Rozmiar / liczba: 11T308/30**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2672 11T308/30
GTIN	4067263098034
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,55 - 2,75 mm
zawartość	260464 HU7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT11T308
Gatunek	HU 7310
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DC.T 11T308 Gatunek HU7310

260464 HU7310