

**Garant****TNMG 160408, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Klasa artykułu	21G

**Opis**

TNMG 160408 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	VM
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
powłoka	powlekane
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia